

Garant**Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, MF: M95X6****Beställningsdata**

Ordernummer	130025 M95X6
GTIN	4062406031367
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	142,5 mm
Gängstigning	6 mm
Skaftdiameter D _s	56 mm
Skärmaterial	HSS
Antal spånspår	10
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,10
Norm	DIN 2184
Kärnhåls-Ø	89 mm
Antal skär Z	10
totallängd L	180 mm
Skafftyrkant □	44 mm
Gäng-Ø	95 mm
Gängtyp	MF
gänga	M95×6
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid genomgående hål
Användning vid håltyp	upp till 1,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp