

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, MF: M62X4****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 130026 M62X4  |
| GTIN         | 4062406032432 |
| Artikelklass | 10N           |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                |            |
|----------------|------------|
| Skärmaterial   | HSS        |
| Skafftyrkant □ | 39 mm      |
| Toleransklass  | ISO 1 4H   |
| Toleransklass  | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass  | ISO 2 6H   |
| Toleransklass  | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass  | 6H +0,20   |
| Toleransklass  | ISO 3 6G   |
| Toleransklass  | ISO 3X 6GX |
| Toleransklass  | 7H         |
| Toleransklass  | 7HX        |
| Toleransklass  | 7G         |
| Toleransklass  | 7GX        |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Toleransklass                | 6H +0,05                                     |
| Toleransklass                | 6H +0,10                                     |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 50 mm                                        |
| Gäng-Ø                       | 62 mm                                        |
| Gängstigning                 | 4 mm                                         |
| Antal spånspår               | 6                                            |
| Gängdjup                     | 93 mm                                        |
| Kärnhåls-Ø                   | 58 mm                                        |
| totallängd L                 | 160 mm                                       |
| Norm                         | DIN 2184                                     |
| Antal skär Z                 | 6                                            |
| Gängtyp                      | MF-LH                                        |
| gänga                        | M62×4                                        |
| Beläggning                   | TiN                                          |
| Flankvinkel                  | 60 grad                                      |
| Gängnorm                     | DIN 13                                       |
| Skärfasform                  | C                                            |
| Skaft                        | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig                     | nej                                          |
| Användning vid håltyp        | upp till 1,5×D vid genomgående hål           |
| Användning vid håltyp        | upp till 1,5×D vid bottenhål                 |
| Skärriktning                 | Vänster                                      |
| Typ av gängverktyg           | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring                     | Utan                                         |
| Produktslag                  | Gängtapp                                     |