

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål, TiN, MF: M68X1****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 130026 M68X1 |
| GTIN | 4062406032654 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|------------|
| Skärmaterial | HSS |
| Skaftdiameter D _s | 50 mm |
| Gängstigning | 1 mm |
| Gäng-Ø | 68 mm |
| Norm | DIN 2184 |
| totallängd L | 160 mm |
| Gängdjup | 102 mm |
| Toleransklass | ISO 1 4H |
| Toleransklass | ISO 1X 4HX |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Toleransklass | ISO 2X 6HX |
| Toleransklass | 6H +0,20 |
| Toleransklass | ISO 3 6G |

| | |
|-----------------------|--|
| Toleransklass | ISO 3X 6GX |
| Toleransklass | 7H |
| Toleransklass | 7HX |
| Toleransklass | 7G |
| Toleransklass | 7GX |
| Toleransklass | 6H +0,05 |
| Toleransklass | 6H +0,10 |
| Antal spånspår | 6 |
| Skafftyrkant □ | 39 mm |
| Antal skär Z | 6 |
| Kärnhåls-Ø | 67 mm |
| Gängtyp | MF-LH |
| gänga | M68×1 |
| Beläggning | TiN |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid genomgående hål |
| Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål |
| Skärriktning | Vänster |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |