

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M1,6X0,2****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M1,6X0,2
GTIN	4062406018214
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D _s	2,5 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Gängstigning	0,2 mm
Gäng-Ø	1,6 mm
Gängdjup	4 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal spånspår	2
totallängd L	40 mm
Antal skär Z	2
Kärnhåls-Ø	1,4 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Gängtyp	MF
gänga	M1,6×0,2
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp