

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M2,2X0,2****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M2,2X0,2
GTIN	4062406018313
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Norm	DIN 371
Kärnhåls-Ø	2 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	2,2 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
totallängd L	45 mm
Gängdjup	5,5 mm
Gängstigning	0,2 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF
gänga	M2,2×0,2
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp