

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M2,5X0,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M2,5X0,25
GTIN	4062406018368
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 371
Gäng-Ø	2,5 mm
Gängstigning	0,25 mm
Antal spånspår	3
Skaftfyrkant □	2,1 mm
totallängd L	50 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
Gängdjup	6,25 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Kärnhåls-Ø	2,25 mm
Gängtyp	MF
gänga	M2,5×0,25
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp