

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M17X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M17X0,75
GTIN	4062406019235
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	3
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Gängdjup	42,5 mm
Gängstigning	0,75 mm
Skafftyrkant □	11 mm
Kärnhåls-Ø	16,25 mm
Gäng-Ø	17 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
totallängd L	125 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF
gänga	M17×0,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp