

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M2X0,4****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M2X0,4
GTIN	4062406018306
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	1,6 mm
Gängdjup	5 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 371
totallängd L	45 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Gäng-Ø	2 mm
Skärmaterial	HSS E
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX

Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängstigning	0,4 mm
Skafftyrkan <input type="checkbox"/>	2,1 mm
Gängtyp	MF
gänga	M2×0,4
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp