

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M39X4****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M39X4
GTIN	4062406021030
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	35 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Norm	DIN 376
Skafftyrkant □	24 mm
Gängstigning	4 mm
Antal spånspår	4
Gängdjup	97,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	39 mm
Antal skär Z	4
totallängd L	200 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Gängtyp	MF
gänga	M39×4
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp