

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M27X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M27X0,75
GTIN	4062406020033
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Antal spånspår	4
Skafftyrkant □	16 mm
Kärnhåls-Ø	26,25 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	27 mm
Gängdjup	67,5 mm
Norm	DIN 376
Gängstigning	0,75 mm
totallängd L	160 mm
Antal skär Z	4
Gängtyp	MF
gänga	M27×0,75
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp