

Garant**Maskingängttappar för bottenhål, TiN, MF: M30X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M30X0,35
GTIN	4062406020255
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

totallängd L	180 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Skaftdiameter D _s	22 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,35 mm
Gäng-Ø	30 mm
Kärnhåls-Ø	29,65 mm
Antal skär Z	4
Skaftfyrcant □	18 mm
Gängdjup	75 mm
Gängtyp	MF
gänga	M30×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp