

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M47X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M47X0,5
GTIN	4062406021405
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,5 mm
Antal spånspår	4
totallängd L	250 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängdjup	117,5 mm
Skaftdiameter D _s	36 mm
Gäng-Ø	47 mm
Antal skär Z	4
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	46,5 mm
Skaftfyrcant □	29 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF
gänga	M47×0,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp