

Garant
Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M45X2

Beställningsdata

Ordernummer	130015 M45X2
GTIN	4062406021344
Artikelklass	10N

Beskrivning
OBS!:

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	43 mm
Gängstigning	2 mm
Antal skär Z	4
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
totallängd L	220 mm
Skafftyrkant □	29 mm
Antal spånspår	4
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	36 mm
Gängdjup	112,5 mm
Gäng-Ø	45 mm
Gängtyp	MF
gänga	M45×2
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp