

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M5X0,8****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M5X0,8
GTIN	4062406018535
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
totallängd L	70 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	6 mm
Gäng-Ø	5 mm
Gängstigning	0,8 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Gängdjup	12,5 mm
Kärnhåls-Ø	4,2 mm
Norm	DIN 371
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX

Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängtyp	MF
gänga	M5×0,8
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp