

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M1,8X0,35****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M1,8X0,35
GTIN	4062406021856
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	2
Antal skär Z	2
Kärnhåls-Ø	1,45 mm
Gängdjup	4,5 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	40 mm
Norm	DIN 371
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20

Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gäng-Ø	1,8 mm
Gängstigning	0,35 mm
Skafftyrkant □	2,1 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,5 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M1,8×0,35
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp