

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M1,2X0,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M1,2X0,25
GTIN	4062406021764
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,5 mm
Gängdjup	3 mm
Antal spånspår	2
Gäng-Ø	1,2 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	2
Kärnhåls-Ø	0,95 mm
Gängstigning	0,25 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX

Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	2,1 mm
totallängd L	40 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M1,2×0,25
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp