

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M11X1,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M11X1,5
GTIN	4062406022426
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	7 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Norm	DIN 376
Antal spånspar	3
totallängd L	110 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	9 mm
Kärnhåls-Ø	9,5 mm
Gäng-Ø	11 mm
Gängdjup	27,5 mm
Gängstigning	1,5 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M11×1,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp