

**Garant****Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M6X1****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M6X1
GTIN	4062406018573
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Gängstigning	1 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Gängdjup	15 mm
totallängd L	80 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	6 mm
Kärnhåls-Ø	5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Gängtyp	MF
gänga	M6×1
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp