

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M3X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M3X0,5
GTIN	4062406021993
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skafftyrkant <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Antal spånspår	3
Gängdjup	7,5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Gängstigning	0,5 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
totallängd L	56 mm
Kärnhåls-Ø	2,5 mm
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
Gäng-Ø	3 mm
Gängtyp	M-LH
gänga	M3×0,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp