

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för bottenhål, TiN, MF: M9X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130016 M9X1,25
GTIN	4062406022303
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 49 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,25 mm
Gängdjup	22,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	9 mm
Skaftfyrcant □	7 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX

Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Norm	DIN 371
Kärnhåls-Ø	7,75 mm
Skaftdiameter D _s	9 mm
totallängd L	90 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gängtyp	M-LH
gänga	M9×1,25
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp