

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 2-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 2-14
GTIN	4062406036430
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	49,25 mm
Skafftyrkant □	32 mm
Varvper tum	14
Norm	DIN 376
Gängdjup	101,6 mm
totallängd L	250 mm
Gäng-Ø	50,8 mm
Gängstigning	1,814 mm
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	40 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNS

gänga	2-14 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp