

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ:  
1.1/16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1.1/16-12
GTIN	4062406037727
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	2,117 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Kärnhåls-Ø	25 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Varvper tum	12
totallängd L	160 mm
Antal skär Z	4
Skaftfyrcant □	16 mm
Norm	DIN 376
Gängdjup	54 mm
Gäng-Ø	26,988 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.1/16-12 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp