

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 5/16-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 5/16-32
GTIN	4062406036881
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	23,79 mm
totallängd L	90 mm
Gängstigning	0,794 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	8 mm
Gäng-Ø	7,94 mm
Kärnhåls-Ø	7,25 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Varvper tum	32
Skaftfyrcant □	6,2 mm
Norm	DIN 371
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	5/16-32 UNEF LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp