

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 11/16-24****Beställningsdata**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer  | 130031 11/16-24 |
| GTIN         | 4062406037338   |
| Artikelklass | 10N             |

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Gängdjup                     | 34,92 mm  |
| Skaftfyrkant □               | 11 mm     |
| Gäng-Ø                       | 17,462 mm |
| Skaftdiameter D <sub>s</sub> | 14 mm     |
| Antal spånspår               | 3         |
| totallängd L                 | 125 mm    |
| Antal skär Z                 | 3         |
| Varvper tum                  | 24        |
| Gängstigning                 | 1,058 mm  |
| Norm                         | DIN 376   |
| Kärnhåls-Ø                   | 16,6 mm   |
| Skärmaterial                 | HSS E     |
| Gängtyp                      | UNEF-LH   |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| gänga                 | 11/16-24 UNEF LH                             |
| Beläggning            | obelagd                                      |
| Flankvinkel           | 60 grad                                      |
| Gängnorm              | ASME B1.1                                    |
| Toleransklass         | 2B +0,10                                     |
| Toleransklass         | 2B +0,20                                     |
| Toleransklass         | 1B   |
| Toleransklass         | 2B +0,05                                     |
| Toleransklass         | 2B   |
| Toleransklass         | 3B   |
| Skärfasform           | B  |
| Skaft                 | Cylindriskt skaft med h9                     |
| Invändig              | nej  |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid genomgående hål             |
| Skärriktning          | Vänster                                      |
| Typ av gängverktyg    | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring              | Utan   |
| Produktslag           | Gängtapp                                     |