

**Garant****Maskingängttappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.7/8-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1.7/8-8
GTIN	4062406036355
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	95,25 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
totallängd L	250 mm
Gäng-Ø	47,625 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	3,175 mm
Kärnhåls-Ø	44,6 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	36 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrkant □	29 mm
Varvper tum	8
Gängtyp	UN

gänga	1.7/8-8 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp