

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.1/8-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1.1/8-8
GTIN	4062406037819
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	57,15 mm
Antal spånspår	4
Skaftfyrkant □	18 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	8
Gäng-Ø	28,575 mm
Gängstigning	3,175 mm
Skaftdiameter D _s	22 mm
Norm	DIN 376
totallängd L	180 mm
Antal skär Z	4
Kärnhåls-Ø	25,5 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.1/8-8 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp