

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1/2-18****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1/2-18
GTIN	4062406037130
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	110 mm
Varvper tum	18
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	12,7 mm
Antal spånspår	3
Skaftdiameter D _s	11 mm
Gängstigning	1,411 mm
Kärnhåls-Ø	11,4 mm
Gängdjup	25,4 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1/2-18 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp