

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 3/4-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 3/4-20
GTIN	4062406035150
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s	14 mm
Varvper tum	20
Kärnhåls-Ø	18 mm
Skaftfyrkant □	11 mm
Gängdjup	57,15 mm
Norm	DIN 376
totallängd L	125 mm
Gängstigning	1,27 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	19,05 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UNEF

gänga	3/4-20 UNEF
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp