

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.5/8-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1.5/8-16
GTIN	4062406036072
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	39,8 mm
Antal spånspår	4
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	32 mm
Skaftfyrcant □	24 mm
Gängdjup	82,55 mm
Gäng-Ø	41,275 mm
totallängd L	200 mm
Norm	DIN 376
Gängstigning	1,588 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	16
Gängtyp	UN

gänga	1.5/8-16 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp