

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ:  
1.3/16-12****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1.3/16-12
GTIN	4062406037857
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	180 mm
Kärnhåls-Ø	28,2 mm
Skafftyrkant □	18 mm
Varvper tum	12
Gäng-Ø	30,162 mm
Antal skär Z	4
Antal spånspår	4
Norm	DIN 376
Gängdjup	60,32 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	22 mm
Gängstigning	2,117 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	UN-LH

gänga	1.3/16-12 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp