

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.10-36****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 NO.10-36
GTIN	4062406034412
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	4,15 mm
Gängdjup	14,49 mm
Varvper tum	36
Skaftdiameter D _s	6 mm
Skaftfyrcant □	4,9 mm
Gängstigning	0,706 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Gäng-Ø	4,83 mm
totallängd L	70 mm
Gängtyp	UNS

gänga	10-36 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp