

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.1/2-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1.1/2-24
GTIN	4062406035907
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	200 mm
Antal skär Z	4
Skaftdiameter D _s	32 mm
Kärnhåls-Ø	37,3 mm
Gäng-Ø	38,1 mm
Antal spånspår	4
Gängstigning	1,058 mm
Gängdjup	76,2 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	24
Skaftfyrkant □	24 mm
Norm	DIN 376
Gängtyp	UNS

gänga	1.1/2-24 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp