

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1-16
GTIN	4062406037642
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	23,9 mm
Antal skär Z	4
Varvper tum	16
Gäng-Ø	25,4 mm
Gängdjup	76,2 mm
Norm	DIN 376
Antal spånspår	4
Gängstigning	1,588 mm
totallängd L	160 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftfyrkant □	16 mm
Gängtyp	UN-LH

gänga	1-16 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp