

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.3/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1.3/16-20
GTIN	4062406035594
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängstigning	1,27 mm
Kärnhåls-Ø	28,97 mm
totallängd L	180 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	30,162 mm
Gängdjup	60,32 mm
Antal skär Z	4
Varvper tum	20
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	4
Skafftyrkant □	18 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	22 mm
Gängtyp	UN

gänga	1.3/16-20 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp