

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 13/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 13/16-20
GTIN	4062406037451
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Gängdjup	41,3 mm
Norm	DIN 376
Varvper tum	20
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	19,6 mm
Gäng-Ø	20,638 mm
totallängd L	140 mm
Gängstigning	1,27 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	13/16-20 UNEF LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp