

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.3/8-10****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1.3/8-10
GTIN	4062406035822
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	32,6 mm
Gäng-Ø	34,925 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	69,85 mm
Varvper tum	10
Antal skär Z	4
Skafftyrkant □	22 mm
totallängd L	200 mm
Antal spånsår	4
Norm	DIN 376
Gängstigning	2,54 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
Gängtyp	UNS

gänga	1.3/8-10 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp