

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1/4-40****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1/4-40
GTIN	4062406034542
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängdjup	19,05 mm
Gäng-Ø	6,35 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	5,5 mm
Norm	DIN 371
totallängd L	80 mm
Gängstigning	0,635 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	5,75 mm
Skaftdiameter D _s	7 mm
Varvper tum	40
Gängtyp	UNS

gänga	1/4-40 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp