

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 3/4-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 3/4-24
GTIN	4062406037383
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant □	11 mm
Gängstigning	1,058 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	18,1 mm
Gängdjup	57,15 mm
totallängd L	125 mm
Varvper tum	24
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	14 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	19,05 mm
Gängtyp	UNS-LH

gänga	3/4-24 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp