

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.6-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 NO.6-32
GTIN	4062406034351
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	56 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4 mm
Antal spånspar	3
Gängdjup	10,53 mm
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	3,51 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 371
Skaftfyrkant □	3 mm
Kärnhåls-Ø	2,77 mm
Varvper tum	32
Gängstigning	0,794 mm
Gängtyp	UNC

gänga	6-32 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp