

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 7/16-16****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 7/16-16
GTIN	4062406037079
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skafftyrkant □	7 mm
Varvper tum	16
Gängstigning	1,588 mm
totallängd L	110 mm
Kärnhåls-Ø	9,576 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	9 mm
Antal skär Z	3
Gäng-Ø	11,11 mm
Gängdjup	33,33 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 376
Gängtyp	UN-LH

gänga	7/16-16 UN LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp