

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.5/8-24****Beställningsdata**

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 130030 1.5/8-24 |
| GTIN | 4062406036041 |
| Artikelklass | 10N |

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Skafftyrkant <input type="checkbox"/> | 24 mm |
| Kärnhåls-Ø | 40,35 mm |
| Gäng-Ø | 41,275 mm |
| Skärmaterial | HSS E |
| totallängd L | 200 mm |
| Antal spånspår | 4 |
| Antal skär Z | 4 |
| Norm | DIN 376 |
| Skaftdiameter D _s | 32 mm |
| Gängstigning | 1,058 mm |
| Gängdjup | 82,55 mm |
| Varvper tum | 24 |
| Gängtyp | UNS |

| | |
|-----------------------|--|
| gänga | 1.5/8-24 UNS |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | ASME B1.1 |
| Toleransklass | 2B +0,10 |
| Toleransklass | 2B +0,20 |
| Toleransklass | 1B |
| Toleransklass | 2B +0,05 |
| Toleransklass | 2B |
| Toleransklass | 3B |
| Skärfasform | B |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3xD vid genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |