

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.13/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1.13/16-20
GTIN	4062406036256
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	250 mm
Gängstigning	1,27 mm
Kärnhåls-Ø	44,84 mm
Varvper tum	20
Skafftyrkant □	29 mm
Skaftdiameter D _s	36 mm
Gängdjup	92 mm
Antal spånspår	4
Gäng-Ø	46,037 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gängtyp	UN

gänga	1.13/16-20 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp