

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 5/16-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 5/16-20
GTIN	4062406034672
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	7,94 mm
Gängdjup	23,82 mm
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	20
totallängd L	90 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Skaftfyrkant □	6,2 mm
Kärnhåls-Ø	6,7 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	8 mm
Gängstigning	1,27 mm
Gängtyp	UN

gänga	5/16-20 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp