

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 1.9/16-8****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 1.9/16-8
GTIN	4062406036034
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	200 mm
Varvper tum	8
Gäng-Ø	39,688 mm
Gängdjup	79,38 mm
Gängstigning	3,175 mm
Kärnhåls-Ø	36,7 mm
Skaftdiameter D _s	32 mm
Norm	DIN 376
Skaftfyrcant □	24 mm
Antal spånspår	4
Gängtyp	UN

gänga	1.9/16-8 UN
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp