

**Garant****Maskingängttappar för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.8-32****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 NO.8-32
GTIN	4062406034375
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 3 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Varvper tum	32
Norm	DIN 371
Gängdjup	12,51 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4,5 mm
Kärnhåls-Ø	3,42 mm
Gängstigning	0,794 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	4,17 mm
totallängd L	63 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Gängtyp	UNC

gänga	8-32 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp