

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: 7/8-24****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 7/8-24
GTIN	4062406035259
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	140 mm
Gäng-Ø	22,23 mm
Varvper tum	24
Skafftyrkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	21,2 mm
Antal spånspår	3
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Gängdjup	66,69 mm
Gängstigning	1,058 mm
Gängtyp	UNS

gänga	7/8-24 UNS
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp