

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1/2-13****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1/2-13
GTIN	4062406037161
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,953 mm
totallängd L	110 mm
Skärmaterial	HSS E
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	12,7 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	10,73 mm
Antal skär Z	3
Skafftyrkant □	9 mm
Varvper tum	13
Gängdjup	38,1 mm
Skaftdiameter D _s	11 mm
Gängtyp	UNC-LH

gänga	1/2-13 UNC LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp