

**Garant****Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 7/8-20****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 7/8-20
GTIN	4062406037505
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant □	14,5 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Varvper tum	20
Gängstigning	1,27 mm
Gängdjup	66,69 mm
Gäng-Ø	22,23 mm
Antal spånspår	3
Kärnhåls-Ø	21,15 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
totallängd L	140 mm
Norm	DIN 376
Gängtyp	UNEF-LH

gänga	7/8-20 UNEF LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp