

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, Typ: NO.3-48****Beställningsdata**

Ordernummer	130030 NO.3-48
GTIN	4062406000196
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 91 dagar

Minsta orderkvantitet: 25 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS E
totallängd L	50 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	2,52 mm
Kärnhåls-Ø	2,05 mm
Gängdjup	7,56 mm
Skaftdiameter D _s	2,8 mm
Gängstigning	0,529 mm
Skaftfyrcant □	2,1 mm
Varvper tum	48
Norm	DIN 371
Gängtyp	UNC

gänga	3-48 UNC
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp