

Garant**Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål, obelagd, Typ: 1/2-14****Beställningsdata**

Ordernummer	130031 1/2-14
GTIN	4062406037154
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1,814 mm
Varvper tum	14
Skafftyrkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	11 mm
Skaftdiameter D _s	11 mm
Gäng-Ø	12,7 mm
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	110 mm
Gängdjup	25,4 mm
Antal spånspar	3
Gängtyp	UNS-LH

gänga	1/2-14 UNS LH
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	ASME B1.1
Toleransklass	2B +0,10
Toleransklass	2B +0,20
Toleransklass	1B
Toleransklass	2B +0,05
Toleransklass	2B
Toleransklass	3B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid genomgående hål
Skärriktning	Vänster
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp